

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306
订单号 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
静态载重	500 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.401 kg

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306
订单号 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

