

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Objednáací číslo 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,247 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542
Objednací číslo 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

