

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numer zamówienia 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Duratech |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 300 kg |
| Nośność statyczne | 600 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Waga całkowita | 0,247 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Naturalna biel |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 40 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44,4 mm |
| Szerokość korpusu | 40 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numer zamówienia 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

