

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Номер замовлення 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Duratech

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 300 kg

Статичний Вантажопідйомність 600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -25 °C

Діапазон температур (максимальний) 80 °C

Загальна вага 0,247 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Номер замовлення 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

