

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Bestillingsnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	48,4 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,272 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Bestillingsnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

