

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Numéro de commande 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	48,4 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,272 kg

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Numéro de commande 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

