

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Numero d'ordine 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	48,4 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,272 kg

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Numero d'ordine 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

