

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Bestelnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	48,4 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,272 kg

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559  
Bestelnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

