

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Objednáací číslo 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

UCHYCENÍ

Nerezové

✓

VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ○ ○ ○

Úbytek ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Statický Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková hmotnost	0,3 kg

KOLO

Materiál těla	plastové termoset, odolný vůči teplotě
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kolo	Černá
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	45,5 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Objednací číslo 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

