

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Número de pedido 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●○○○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech heat
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	280 °C
Peso total	0,3 kg

ARO

Material del cuerpo	Termorresistencia Plástico, resistente al calor
---------------------	---

Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
----------------------------------	----------------------------

Cojinete	Arbusto de cojinete seco
----------	--------------------------

Color Aro	Negro
-----------	-------

Diámetro	100 mm
----------	--------

Ancho de Banda de rodadura	35 mm
----------------------------	-------

Diámetro del agujero del Eje	8 mm
------------------------------	------

Longitud del cubo	45,5 mm
-------------------	---------

Anchura del cuerpo	35 mm
--------------------	-------

Dureza de la Banda de rodadura (D)	90 Shore D
------------------------------------	------------

SOPORTE

Inoxidable	✓
------------	---

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Número de pedido 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

