

## DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Rendelési szám 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## VÁZ

Rozsdamentes

✓

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech heat
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírási 4 km/h-nál	125 kg
Statikus teherbírási	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	280 °C
Összsúly	0,3 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fekete
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	45,5 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (D)	90 Shore D

# DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Rendelési szám 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

