

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227
Bestelnummer 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

BEHUIZING

Roestvrij	✓
-----------	---

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
Wielkleur	Zwart
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	45,5 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227
Bestelnummer 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

