

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numer zamówienia 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

OBUDOWA

Nierdzewne

✓

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ○ ○ ○

Odejście ● ● ● ● ●

Odporność na korozję ● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech heat
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	125 kg
Nośność statyczne	250 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	280 °C
Waga całkowita	0,3 kg

KOŁO

Materiał ciała	Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło	Czarny
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	45,5 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numer zamówienia 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

