

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Número de encomenda 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ○ ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech heat
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	280 °C
Peso geral	0,3 kg

RODA

Material do centro da roda	Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	45,5 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (D)	90 Shore D

SUPORTE

Aço inoxidável	✓
----------------	---

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Número de encomenda 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

