

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numărul de comandă 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ○ ○ ○

Atriție ● ● ● ● ●

Rezistență la coroziune ● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech heat
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	280 °C
Greutate totală	0,3 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Termoset Plastic, rezistent la căldură
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Negru
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	45,5 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	90 pe malul D

FURCA

Inoxidabil ✓

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Numărul de comandă 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

