

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Номер замовлення 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ○ ○ ○

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Duratech heat

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 125 kg

Статичний Вантажопідйомність 250 kg

Діапазон температур (мінімальний) -40 °C

Діапазон температур (максимальний) 280 °C

Загальна вага 0,3 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла Пластик термосеанс, термостійкий

Матеріал протектору Ідентичність з корпусом Колесо

Носіння Сухий втулка підшипника

Колір Колесо Чорний

Діаметр 100 mm

Протектор 35 mm

Діаметр отвору Вісь 8 mm

Довжина хаба 45,5 mm

Ширина тіла 35 mm

Твердість Протектор (D) 90 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Нержавіюча сталь ✓

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Номер замовлення 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

