

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Bestillingsnummer 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	58 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,821 kg

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357  
Bestillingsnummer 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

