

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Rendelési szám 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	2,821 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Tűgörgős csapág
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	300 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357
Rendelési szám 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

