

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340
Objednáací číslo 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	74 mm
Šířka těla	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	295 kg
Statický Nosnost	590 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	2,872 kg

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340
Objednací číslo 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

