

# PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340  
Номер замовлення 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	295 kg
Статичний Вантажопідйомність	590 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	2,872 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	250 mm
Протектор	60 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	74 mm
Ширина тіла	60 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

# PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Номер замовлення 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

