

PURETECH

PIR 200X50-Ø20

EAN 4031582320381  
Номер заказа 00050619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	205 kg
Грузоподъемность статическая	410 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	1,538 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

# PURETECH

PIR 200X50-Ø20

EAN 4031582320381

Номер заказа 00050619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

