

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Номер на поръчката 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	35 kg
Статичен Товароносимост	70 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,008 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	38 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	6 mm
Дължина на центъра	21,5 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Номер на поръчката 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

