

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Bestillingsnummer 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	38 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	6 mm
Navlængde	21,5 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	35 kg
Belastning Statisk	70 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,008 kg

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Bestillingsnummer 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

