

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	38 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	21,5 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Basetech
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Capacité de charge statique	70 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,008 kg

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

