

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numero d'ordine 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	38 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	6 mm
Lunghezza mozzo	21,5 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	35 kg
Portata statica	70 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,008 kg

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numero d'ordine 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

