

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상	그라파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	38 mm
트레드 폭	20 mm
차축 홀 직경	6 mm
허브 길이	21.5 mm
차체 너비	20 mm
트레드의 경도(D)	65 쇼어 D

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Basetech
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	35 kg
적재 용량 정적	70 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.008 kg

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

