

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numer zamówienia 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	38 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	6 mm
Długość piasty	21,5 mm
Szerokość korpusu	20 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	35 kg
Nośność statyczne	70 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,008 kg

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numer zamówienia 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

