

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numărul de comandă 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Basetech
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	35 kg
Capacitate de încărcare statică	70 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,008 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	38 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	6 mm
Lungime butuc	21,5 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numărul de comandă 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

