

## ACCESSORY

P10-40X16/8 BLACK

EAN 4031582320107

Rendelési szám 00071752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Accessory
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	8 mm
Összsúly	0,024 kg

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap U-alakó talplemezzel
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	16 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	32 mm
Tengely furat átmérője	4 mm