

ACCESSORY

P41-65X65/10 BLUE

EAN 4031582320312

Numărul de comandă 00072249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune



ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Accessory
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Înălțime totală	12 mm
Greutate totală	0,115 kg

RACORD

Tip ajustare	Placă pătrată
Lungime placă	65 mm
Lățimea plăcii	65 mm
Lungime orificiu placă (minim)	42 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	47 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	42 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	47 mm
Diametru orificiu placă	6 mm