

ACCESSORY

P40-60X60/10 BLUE

EAN 4031582324556

Numéro de commande 00078181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6,3 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Accessory
Type de boîtier	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Hauteur	12 mm
Poids	0,088 kg