

ACCESSORY

P40-60X60/10 BLUE

EAN 4031582324556

Rendelési szám 00078181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Accessory
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Összsúly	12 mm
Összsúly	0,088 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	60 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	48 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm