

ACCESSORY

P40-60X60/10 BLUE

EAN 4031582324556

Numer zamówienia 00078181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Accessory
Typ obudowy	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Nośność statyczne	160 kg
Wysokość całkowita	12 mm
Waga całkowita	0,088 kg

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytki kwadratowa
Długość płytki	60 mm
Szerokość płytki	60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	38 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	38 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	48 mm
Średnica otworu płytki	6,3 mm