

ACCESSORY

P40-60X60/10 BLUE

EAN 4031582324556
Номер заказа 00078181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Название продукта | Accessory |
| Тип корпуса | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 80 kg |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Общая высота | 12 mm |
| Общий вес | 0,088 kg |

ФИТИНГ

| | |
|--|---------------------|
| Тип фитинга | Квадратная пластина |
| Длина пластины | 60 mm |
| Ширина пластины | 60 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |