

ACCESSORY

P40-60X60/10 BLUE

EAN 4031582324556

Broj porudžbine 00078181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

otpornost na rdju



OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Accessory
Tip kućišta	pribor
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Sveukupna visina	12 mm
Ukupna težina	0,088 kg

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6,3 mm