

NOVATECH

FTP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319385
Bestelnummer 00800995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1440 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1200 kg
Statisch draagvermogen	2400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	6,559 kg

NOVATECH

FTP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319385
Bestelnummer 00800995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

