

# NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097

Objednáací číslo 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	30 mm
Délka poklice	92 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2400 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Statický Nosnost	4000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	14,768 kg

# NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097  
Objednáací číslo 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

