

NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097
Número de pedido 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	2400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	2000 kg
Capacidad de carga estática	4000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	14,768 kg

ARO

Material del cuerpo	Fundición
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	300 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Diámetro del agujero del Eje	30 mm
Longitud del cubo	92 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097

Número de pedido 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

