



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Odlewanie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	300 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Średnica otworu Oś	30 mm
Długość piasty	92 mm
Szerokość korpusu	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	2400 kg
Nośność przy 6 km/h	2000 kg
Nośność statyczne	4000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	14,768 kg

## RYSUNKI TECHNICZNE

