

NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Bestillingsnummer 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	92 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2160 kg
Belastning ved 6 km/t	1800 kg
Belastning Statisk	3600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	9,314 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Bestillingsnummer 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

