

NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Numéro de commande 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	92 mm
Largeur du corps	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1800 kg
Statique Capacité de charge	3600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	9,314 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Numéro de commande 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

