

# DURATECH

MOP 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Bestelnummer 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide, superzwaar |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel     |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit        |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 250 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                 |
| Diameter Asgat                | 40 mm                 |
| Naaflengte                    | 60 mm                 |
| Breedte wielkern              | 50 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D            |
| Type lager                    | 6308                  |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Duratech                   |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 4200 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 3500 kg                    |
| Statisch draagvermogen       | 8400 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                      |
| Totaal gewicht               | 3,894 kg                   |

# DURATECH

MOP 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077  
Bestelnummer 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

