

DURATECH

MOP 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Номер замовлення 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ●

Шум руху ● ● ○ ○ ○

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Duratech |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 4200 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 3500 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 8400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 3,894 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , надзвичайно важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 40 mm |
| Довжина хаба | 60 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6308 |

DURATECH

МОР 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Номер замовлення 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

