

DURATECH

TOP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Bestillingsnummer 00801045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6204

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	960 kg
Belastning ved 6 km/t	800 kg
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,998 kg

DURATECH

TOP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Bestillingsnummer 00801045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

