

# DURATECH

TOP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Bestillingsnummer 00801132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6004

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	720 kg
Belastning ved 6 km/t	600 kg
Belastning Statisk	1200 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,527 kg

# DURATECH

TOP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Bestillingsnummer 00801132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

