

DURATECH

TOP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Bestelnummer 00801132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Diameter Asgat | 20 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
| Type lager | 6004 |

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Duratech |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 720 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 600 kg |
| Statisch draagvermogen | 1200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,527 kg |

DURATECH

TOP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675
Bestelnummer 00801132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

