

# DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Numéro de commande 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1020 kg
Capacité de charge à 6 km/h	850 kg
Statique Capacité de charge	1700 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1,136 kg

# DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Numéro de commande 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

