

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Numărul de comandă 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6204

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1020 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	850 kg
Capacitate de încărcare statică	1700 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	1,136 kg

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Numărul de comandă 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

