

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705
订单号 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D
轴承类型	6204

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1020 kg
6 公里/小时的载重	850 kg
静态载重	1700 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	1.136 kg

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705
订单号 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

