

# NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Numéro de commande 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	450 kg
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,668 kg

# NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Numéro de commande 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

